

高輝度ハロゲン光源装置

| | | YP-150I | YP-250I |
|-----------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| ランプ ハウス 部 | 照射径 | 30mmφ | 60mmφ |
| | 照 度 | 400,000Lx 以上 | ← |
| | 照射距離 | 140mm | 220mm |
| | 使用ランプ | ダイクロイックミラー付きランプ | ← |
| | ランプ型名 | JCR15V150W (ウシオ) | ELC24V250W (オスラム) |
| | ランプ寿命 | 35~50 時間 | ← |
| | 色 温 度 | 3,400K° | ← |
| | 色 調 | 白色 | ← |
| | 環境温度 | 0~40°C | ← |
| | 冷却方式 | 強制ファン冷却 | ← |
| | 接 続 | 12φ 据付用シャフト付き | 20φ 据付用シャフト付き |
| | 寸 法 | 100(W) × 350±10(H) × 116(D)mm | 120(W) × 390±10(H) × 130(D)mm |
| | 重 量 | 約 1.85 kg | 約 2.7 kg |

| | | | |
|-------------|-------|---|--|
| 電 源 部 | 電 源 | AC100V 50/60Hz | AC100V(200V) 50/60Hz |
| | 消費電力 | 約 200W | 約 350W |
| | 点灯方式 | 直流点灯型 | ← |
| | 光量調整 | 電圧調整式 | ← |
| | 総合変動率 | — | 1%MAX(対入力、ドリフト、温度変動) |
| | 環境温度 | 0~40°C | ← |
| | 冷却方式 | 強制ファン冷却 | ← |
| | 寸 法 | 135(W) × 72(H) × 135(D)mm | 135(W) × 72(H) × 260(D)mm |
| | 重 量 | 約 1.55 kg | 約 2 kg |
| | そ の 他 | 入力コード 2.0m 出力コード 2.0m フットスイッチ コード長さ 3.0m | 入力コード 2.0m 出力コード 2.0m (ソフトスタート回路内蔵) (過電流保護回路内蔵) (デジタルメーター付き) |

山田光学工業株式会社

〒350-1138 埼玉県川越市中台元町 1-28-1

E-mail: eigyo@yamada-opt.co.jp

TEL 049-243-4111 FAX 049-242-1526